



# Dilution

## SOLUTIONS

# ChemStick

## Ensamble para Traslado de Químicos

El **ChemStick** ha sido diseñado para uso con el barril, el contenedor plástico (tote), o la cubeta de 5-galones y se conecta fácilmente a los tubos de succión ya existentes.

### Características:

- Construcción de polipropileno con sellos viton, resistente a químicos y ácidos
- Tapa ajustable para regular la profundidad
- Tubo rígido para evitar los problemas comunes de tuberías flexibles
- Protege de basuras con el adaptador (barril), la lamina (tote), o la tapa (cubeta de 5 galones),

Adaptador universal con ventilación para el ChemStick de 5 galones



## NÚMERO DE PARTES CHEMSTICK

Adaptador para el barril		Lámina para el tote		Tapa para la cubeta de 5 galones	
Parte #	tamaño	Parte #	tamaño	Parte #	tamaño
CS33	33" (83.8 cm)	CSP48	48" (121.9 cm)	CS12-6	1/4" (6 mm)
CS48	48" (121.9 cm)	CSP54	54" (131.1 cm)	CS12-8	5/16" (8 mm)
CS54	54" (131.1 cm)	-	-	-	-

### Incluye:

- Cuatro (4) conectores de manguera de polipropileno:
  - 1/4" (6.3 mm)
  - 3/8" (9.5 mm)
  - 1/2" (12.7 mm)
  - 3/4" (19 mm)
- Espaciador de pie (1/2") eleva el filtro del fondo del contenedor
- Válvula de pie con resistencia química
- Válvula Cheque para evitar el contraflujo de químico
- Filtro de Hastelloy de fácil acceso para su limpieza



### Necesito un ChemStick con el bloqueador de basuras o la lamina?

El Bloqueador de Basuras se usa con el barril cuando el recipiente incluye un orificio con rosca.

La Lámina se usa cuando el orificio no contiene rosca

### Servicio al Cliente

En Dosatron, apoyamos nuestras unidades. Nuestro equipo de Servicio al Cliente de primera clase está siempre listo para asistirle y apoyarle, mientras usted tenga su Dosatron.

### No está seguro que unidad se ajusta a su necesidad?

Llámenos y le asistiremos.

### Desea que le recordemos acerca de su mantenimiento preventivo?

Inscríbase en nuestro programa de mantenimiento preventivo Dosatron